

Mahr**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420410 100-125
GTIN	4059192003685
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Mérődob \emptyset	17,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó \emptyset	6,5 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	6 μ m
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokDAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstartomány 200 mm

022050 200

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstartomány 200 mm

022040 200

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 100 mm

421100 100