

**Csigafúró készlet HSS 114200 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.  
Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.  
Precíz csúcsköszörülés.  
Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.  
Fényesre köszörült felület.  
Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

**Műszaki leírás**

Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	1 - 6 mm
Fúrók száma	51
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszáanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	W
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
Spirálszög	35-40 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Csigafúró HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7

Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4

Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-6	115470 1-6