

**T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) egyenként, Típus: 2220125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375305 2220125
GTIN	4020772080624
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

**Standard kivitel**, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

**Szabvány:**

**DIN 787**

**Tartalom:**

**Külön**, anya és alátét nélkül.

**Opcionális tartozék:**

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

**Figyelem:**

- **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

**Műszaki leírás**

T-horony névleges méret	22 mm
Magasság k	14 mm
Keskeny kő szélessége a	21,7 mm
Kő szélessége e	35 mm
Menethossz b	85 mm
Menet G	M20
Hossz L	125 mm

Típus	787
Termék fajtája	Horonycsavar