

Garant**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 125-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Mérődob csillogásmentes krómozással. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Kombinált finom racsnival az egykezes, valamint a tartóban történő használat érdekében.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Méréstartomány	125 - 150 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérődob Ø	19 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Beállító etalonok száma	1
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Finom racsni	igen

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022040 200
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022050 200