



Kengyeles mikrométer 100-as osztás, Méréstartomány: 25-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	30 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Orsó \emptyset	8 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstartomány 100 mm

022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm

421100 25