

Mitutoyo**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 125-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420500 125-150
GTIN	4946368214986
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:****Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.**

Edzett, köszörült mérőorsó.

Rögzítés rögzítőkarral.

Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

100-125-ös mérettől festett öntvény kengyel.

Tartalom:

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Mérőfelületek kivitele	Keményfémbetétes
Orsóemelkedés	1/50 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	125 - 150 mm
Mérődob Ø	18 mm
Kalibrálás	B2

Hibahatár	3 μm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022050 200
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022040 200