

Mahr**Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 125-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420410 125-150
GTIN	2050001053114
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Tartalom:

25-50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,5 mm
Mérődob Ø	17,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	125 - 150 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	6 µm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

SzolgáltatásokDAkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstomány 200 mm

022050 200

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstomány 200 mm

022040 200