

Csigafúró készlet HSS-E 114400 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	115280 1-10
GTIN	4045197024817
Árucikk kategória	11B

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés.

Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Megerősített lélekvastagság, fényes.

Csúcskialakítással, 2 mm mérettől Form C.

Műszaki leírás

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	19
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges \varnothing	h8
Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS-EN \varnothing DC h8 5 mm	114400 5
---	----------

Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10	115470 1-10