

**T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) egyenként, Típus: 1816160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375305 1816160
GTIN	4020772080594
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Különleges tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

T-horony névleges méret: 18 mm

Menet G: M16

Hossz L: 160 mm

Menethossz b: 100 mm

Keskeny kő szélessége a: 17,7 mm

Kő szélessége e: 28 mm

Műszaki leírás

Keskeny kő szélessége a	17,7 mm
Menethossz b	100 mm
T-horony névleges méret	18 mm

Kő szélessége e	28 mm
Magasság k	10 mm
Menet G	M16
Hossz L	160 mm
Típus	787
Termék fajtája	Horonycsavar