



T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) egyenként, Típus: 1614250



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 375305 1614250 |
| GTIN | 4020772080525 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás

Kivitel:

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Külön, anya és alátét nélkül.

Különleges tartozék:

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

Figyelem:

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

T-horony névleges méret: 16 mm

Menet G: M14

Hossz L: 250 mm

Menethossz b: 120 mm

Keskeny kő szélessége a: 15,7 mm

Kő szélessége e: 25 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-------|
| Kő szélessége e | 25 mm |
| Magasság k | 9 mm |
| T-horony névleges méret | 16 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Menethossz b | 120 mm |
| Keskeny kő szélessége a | 15,7 mm |
| Menet G | M14 |
| Hossz L | 250 mm |
| Típus | 787 |
| Termék fajtája | Horonycsavar |