

Hartig

**Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással,
Méréstartomány: 200-300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420920 200-300
GTIN	4250099610796
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Stabil könnyűfém kengyel, kalapácsolakozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skalahüvely skálával.

Előny:

Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

Tartalom:

Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül

Figyelem:

2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók. Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Súly	3,8 kg
Mérődob Ø	24 mm

Orsó Ø	10 mm
Méréstartomány	200 - 300 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Orsó mérési útja	50 mm
Kalibrálás	S3
Hibahatár	6 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------