


**HOLEX****Nagy kengyeles mikrométerek 100-as osztás, Méréstartomány: 150-300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420770 150-300
GTIN	4045197203908
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó. Leppelt keményfémbetűtes mérőfelületek. Rögzítés rögzítőkarokkal. Nagy mérődob 100-as osztással és finom racsnival. Könnyített kivitelű, kalapácslakkozott mérőkengyel.

**Műszaki leírás**

Mérőbetétek száma	6
Leolvasás	0,01 mm
Beállító etalonok száma	6
Mérődob osztás	1/100 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Méréstartomány	150 - 300 mm
Mérődob Ø	25 mm
Orsó Ø	8 mm
Kalibrálás	S3
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------