


HOLEX**Nagy kengyeles mikrométerek 100-as osztás, Méréstartomány: 100-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó. Leppelt keményfémbetűtes mérőfelületek. Rögzítés rögzítőkarral. Nagy mérődob 100-as osztással és finom racsnival. Könnyített kivitelű, kalapácslakkozott mérőkengyel.

Műszaki leírás

Orsó mérési útja	25 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Méréstartomány	100 - 200 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérődob Ø	25 mm
Beállító etalonok száma	4
Mérőbetétek száma	4
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	S3
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 100 mm	421100 100
-------------------------------------	------------