

**HOLEX****Csigafúró HSS 114020 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115032 1-10
GTIN	4045197024183
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**Hengerelt**, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.

Gyártási méretek DIN 338 szerint.

Robusztus csigafúró megerősített lélekvastagsággal és kis keresztéllel, a tervezett furat könnyű elkészítése és pontos központosása érdekében. **Precíziósan hengerelt forgácsterek.**

**Műszaki leírás**

Fúrók száma	19
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

### Tartozék

Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5

Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Csigafúró HSSprecíziósan hengerelt N Ø DC h8 3 mm	114020 3