




Nagy kengyeles mikrométerek 100-as osztás, Méréstartomány: 200-300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	420770 200-300
GTIN	4045197203922
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült mérőorsó. Leppelt keményfémbetűtes mérőfelületek. Rögzítés rögzítőkarokkal. Nagy mérődob 100-as osztással és finom racsnival. Könnyített kivitelű, kalapácslakkozott mérőkengyel.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	25 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Méréstartomány	200 - 300 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Orsó \emptyset	8 mm
Mérőbetétek száma	4
Beállító etalonok száma	4
Kalibrálás	S3
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------