

Mitutoyo**Nagy kengyeles mikrométerek, Méréstartomány: 700-800mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	420810 700-800
GTIN	2050001059994
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	21 mm
Beállító etalonok száma	4
Mérőbetétek száma	4
Orsó \emptyset	8 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Súly	14,8 kg
Méréstartomány	700 - 800 mm

Kalibrálás	S3
Hibahatár	3 μm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 700-800 mm	020450 700-800
---	----------------