

## Mitutoyo

### Digitális kengyeles mikrométer készlet IP65 adatkimenettel, Méréstartomány: 0-100mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Árucikk kategória	44A

#### Leírás

**Kivitel:**

Kengyeles mikrométer 421525 sz.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív beállító etalon és tárolódoboz.

#### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 100 mm
Beállító etalonok száma	3
Mikrométerek száma	4
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó

Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S2
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020430 0-100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020440 0-100

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Beállító etalon Teljes hossz 50 mm	421100 50
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75
Adó Típus S16E	498966 S16E
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357