

**Mitutoyo****Digitális kengyeles mikrométer IP65, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421515 25-50
GTIN	4946368672915
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbevetéses mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	25 - 50 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

### Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25