


Hartig

Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással, Méréstartomány: 500-600mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	420920 500-600
GTIN	4250099610826
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Stabil könnyűfém kengyel, kalapácsolakozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skálahüvely skálával.

Előny:

Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

Tartalom:

Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül

Figyelem:

2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók. Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Súly	7,2 kg
Mérődob osztás	1/100 mm
Leolvasás	0,01 mm

Orsó Ø	10 mm
Mérődob Ø	24 mm
Méréstartomány	500 - 600 mm
Orsó mérési útja	50 mm
Kalibrálás	S3
Hibahatár	9 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal
Méréstartomány 500-600 mm

020450 500-600