

**Csigafúró készlet HSS 114150 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 6-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Profilköszörült: csigafúró nagy körfutás- és osztáspontossággal, valamint precíz csúcsköszörüléssel.

Ø 2,4 mm-től gőzölt.

4 mm mérettől C alakú csúcskialakítással.

**Figyelem:**

16 – 20 méret: fúró 16 mm Ø-jű szárral.

**Műszaki leírás**

Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	6 - 10 mm
Fúrók száma	41
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

## Tartozék

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,6	114150 6,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,3	114150 9,3

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,2	114150 9,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9	114150 9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114150 6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,4	114150 7,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,2	114150 6,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114150 6,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7	114150 7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10	114150 10
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,1	114150 9,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,4	114150 6,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,9	114150 8,9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,6	114150 8,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,3	114150 7,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,8	114150 9,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,8	114150 8,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,4	114150 9,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,3	114150 6,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,2	114150 8,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,8	114150 7,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,9	114150 7,9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,7	114150 9,7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,7	114150 7,7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,6	114150 7,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,7	114150 6,7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,9	114150 9,9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5	114150 9,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,6	114150 9,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,7	114150 8,7

Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,3	114150 8,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,1	114150 6,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,4	114150 8,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,1	114150 7,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,2	114150 7,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,1	114150 8,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5	114150 6,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5	114150 7,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114150 8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,9	114150 6,9
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 6-10	115470 6-10