

Mitutoyo

Digitális kengyeles mikrométer IP65, Méréstartomány: 50-75mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 421515 50-75 |
| GTIN | 4946368673233 |
| Árucikk kategória | 44A |

Leírás

Kivitel:

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbeütéses mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|------------|
| Méréstartomány | 50 - 75 mm |
| Orsó Ø | 6,35 mm |
| Orsóemelkedés | 0,5 mm |
| Hibahatár | 2 µm |
| Leolvasás | 0,001 mm |
| Kalibrálás | B2 |
| Kalibrálás | B1 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 357 |
| IP védettségi osztály | IP 65 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Méréstechnika | digitális |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm | 022050 100 |
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm | 022040 100 |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Beállító etalon Teljes hossz 50 mm | 421100 50 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357 | 081560 357 |