

**Állítható szögű prizma, Hossz×szélesség: 102X30 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Árucikk kategória	42D

Leírás**Kivitel:**

Edzett acélból, feszültségmentesítve és finomra köszörülve. Szögleolvasás ill. beállítás nóniusszal. Csavarral rögzíthető. **Síklapúsági tűrés 0,01 mm.**

Kalibrálás: Kérjen ajánlatot

Szögleolvasás: 10 szögperc

Szögpontosság: 10 szögperc

Tengely Ø-höz: 6 - 40 mm

Súly: 1 kg

Műszaki leírás

Súly	1 kg
Hossz	102 mm
Szögleolvasás	10 szögperc
Szélesség	30 mm
Tengely Ø-höz	6 - 40 mm
Szögpontosság	10 szögperc
Minden alkatrész	edzett

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Szögmérős prizma