

Csigafúró készlet HSS 114200 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 6-10**Rendelési adatok**

Rendelés száma	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.
Precíz csúcsköszörülés.
Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.
Fényesre köszörült felület.
Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

Műszaki leírás

Fúrótartomány	6 - 10 mm
Fúrók száma	41
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszáanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	W
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
Spirálszög	35-40 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7

Csigafúró HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4

Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 6-10	115470 6-10