

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer Nagy, Méréstartomány: 150-300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. **6 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a készletenként 150 mm-es méréstartományt.**

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Pontosság:

(4 + L / 75) µm.

Tartalom:

Inkluzív mérőorsó, beállító etalon, 1 elem 081560 sz. 357 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Beállító etalonok száma	6
Orsóemelkedés	0,5 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Mérődob Ø	18 mm

Méréstartomány	150 - 300 mm
Súly	1,88 kg
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	S3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Adó Típus S16E	498966 S16E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965