

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer IP65, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbevetétes mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Hibahatár	3 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75