

Hartig

Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással, Méréstartomány: 700-800mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 420920 700-800 |
| GTIN | 4250099610840 |
| Árucikk kategória | 46P |

Leírás

Kivitel:

Stabil könnyűfém kengyel, kalapácslakkozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skálahüvely skálával.

Előny:

Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

Tartalom:

Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül

Figyelem:

2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók. Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Mérődob osztás | 1/100 mm |
| Súly | 12,5 kg |
| Leolvasás | 0,01 mm |

| | |
|------------------|----------------------|
| Méréstartomány | 700 - 800 mm |
| Orsó mérési útja | 50 mm |
| Orsó Ø | 10 mm |
| Mérődob Ø | 24 mm |
| Kalibrálás | S3 |
| Hibahatár | 9 µm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|----------------|
| KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 700-800 mm | 020450 700-800 |
|---|----------------|