

**Mitutoyo****Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421525 0-25
GTIN	4946368672823
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

**Műszaki leírás**

Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25

## Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1