


Hartig

**Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással,
Méréstartomány: 800-900mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420920 800-900
GTIN	4250099610857
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Stabil könnyűfém kengyel, kalapácsolakozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbevetéses mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skálahüvely skálával.

Előny:

Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

Tartalom:

Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül

Figyelem:

2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók. Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Mérődob osztás	1/100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	10 mm

Súly	14,9 kg
Orsó mérési útja	50 mm
Méréstartomány	800 - 900 mm
Mérődob Ø	24 mm
Kalibrálás	S3
Hibahatár	10 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal
Méréstartomány 800-900 mm

020450 800-900