


**Mitutoyo****Nagy kengyeles mikrométerek, Méréstartomány: 100-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.**

**Műszaki leírás**

Beállító etalonok száma	4
Súly	1,8 kg
Mérődob $\emptyset$	18 mm
Orsó $\emptyset$	6,35 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	100 - 200 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Mérőbetétek száma	4
Leolvasás	0,01 mm

Kalibrálás	S3
Hibahatár	3 $\mu$ m
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------