

Garant**Csigafúró készlet HSS-E 114400 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 115280 1-10,5 |
| GTIN | 4045197024824 |
| Árucikk kategória | 11B |

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Profilköszörűlt: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés.

Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Megerősített lélekvastagság, fényes.

Csúcskialakítással, 2 mm mérettől Form C.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------------------|
| Fúrók száma | 24 |
| Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm |
| Fúrótartomány | 1 - 10,5 mm |
| Szár | Hengeres szár |
| Magfurat \varnothing | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |

| | |
|------------------|----------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szabvány | DIN 338 |
| Típus | N |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Csúcsszög | 130 fok |
| belső hűtés | nem |
| kazettával | igen |
| Színes gyűrű | piros |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 10 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 8 m/min | P |
| TOOLOX 33 | alkalmas | 8 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 8 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 5 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 25 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 80 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm | 114400 4,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm | 114400 3,3 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3 mm | 114400 3 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm | 114400 4,2 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm | 114400 7,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6 mm | 114400 6 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10 mm | 114400 10 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm | 114400 2,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm | 114400 10,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4 mm | 114400 4 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm | 114400 8,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm | 114400 9,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1 mm | 114400 1 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2 mm | 114400 2 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm | 114400 6,8 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm | 114400 3,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7 mm | 114400 7 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm | 114400 10,2 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9 mm | 114400 9 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm | 114400 5,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm | 114400 1,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8 mm | 114400 8 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm | 114400 6,5 |
| Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm | 114400 5 |
| Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10,5 | 115470 1-10,5 |