

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421525 25-50
GTIN	4946368672830
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357

A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25