

Hartig

**Nagyméretű precíziós kengyeles mikrométer mérőhasáb hosszabbítással,  
Méréstartomány: 900-1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420920 900-1000
GTIN	4250099610864
Árucikk kategória	46P

**Leírás****Kivitel:**

Stabil könnyűfém kengyel, kalapácsolakozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsolóval és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság. A felcsavarozható, leppelt és keményfém betétes mérőhasáb hosszabbítónak köszönhetően a méréstartomány megduplázódik. Mindkét méréstartományhoz belső skálahüvely skálával.

**Előny:**

Nagyon nagy méréstartomány. A mérőhasáb hosszabbító cseréjét követően a mikrométer azonnal üzemkész. További beállító etalon nem szükséges. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

**Tartalom:**

Mikrométer 1 mérőhasáb hosszabbítással. Beállító etalon nélkül

**Figyelem:**

2000 mm-ig terjedő méréstartomány kivitelek külön rendelésre szállíthatók. Speciális kivitelek külön rendelésre kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Mérődob osztás	1/100 mm
Súly	18,2 kg
Méréstartomány	900 - 1000 mm

Orsó Ø	10 mm
Mérődob Ø	24 mm
Orsó mérési útja	50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	S3
Hibahatár	10 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal  
Méréstartomány 900-1000 mm

020450 900-1000