

Hartig

**Precíziós kengyeles mikrométer 50 mm orsúttal, Méréstartomány:  
150-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420900 150-200
GTIN	4250099609219
Árucikk kategória	46P

**Leírás****Kivitel:**

Stabil gömbgrafitos öntöttvas kengyel, kalapácslakkozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsoló és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetűtes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság.

**Előny:**

50 mm orsút, ideális nagyobb méréstartományokhoz. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

**Tartalom:**

Beállító etalon nélkül

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	150 - 200 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérődob Ø	24 mm
Kalibrálás	B1
Hibahatár	5 µm
Szabvány	Gyári szabvány

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 200 mm	022000 200
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 200 mm	022010 200