


Mitutoyo

Nagy kengyeles mikrométerek, Méréstartomány: 200-300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	18 mm
Méréstartomány	200 - 300 mm
Orsó \emptyset	6,35 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó mérési útja	25 mm
Súly	3,4 kg
Mérőbetétek száma	4
Beállító etalonok száma	4
Mérődob osztás	1/50 mm

Kalibrálás	S3
Hibahatár	3 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------