


**Kengyeles mikrométer 100-as osztás, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Levelt keményfémbetétes mérőfelületek. Edzett, köszörült mérőorsó; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	30 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó \emptyset	8 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstartomány 100 mm

022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 50 mm

421100 50