

Hartig

**Precíziós kengyeles mikrométer 50 mm orsúttal, Méréstartomány:  
200-250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420900 200-250
GTIN	4250099609226
Árucikk kategória	46P

**Leírás****Kivitel:**

Stabil gömbszéntes öntöttvas kengyel, kalapácsolakozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsoló és rögzítővel. Leppelt, keményfémbevetéses mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság.

**Előny:**

50 mm orsút, ideális nagyobb méréstartományokhoz. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

**Tartalom:**

Beállító etalon nélkül

**Műszaki leírás**

Mérődob osztás	1/100 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérődob Ø	24 mm
Méréstartomány	200 - 250 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Hibahatár	5 µm
Szabvány	Gyári szabvány

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 300 mm	022000 300
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 500 mm	022010 500