


Mitutoyo**Nagy kengyeles mikrométerek, Méréstartomány: 300-400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült mérőorsó és mérőfelület; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Csillogásmentes krómozású mérődob 50-es osztással és tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

4 könnyen cserélhető mérőüllő adja ki a méretenként 100 mm-es méréstartományt.

Műszaki leírás

Orsó mérési útja	25 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Beállító etalonok száma	4
Orsó Ø	8 mm
Méréstartomány	300 - 400 mm
Mérődob Ø	21 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérőbetétek száma	4
Súly	5,3 kg

Kalibrálás	S3
Hibahatár	3 μ m
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer hosszabbítókkal Méréstartomány 300-400 mm	020450 300-400
---	----------------