


**Kengyeles mikrométer 100-as osztás, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

**Levelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó; rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.

**Tartalom:**

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Mérődob osztás	1/100 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Orsó Ø	8 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob Ø	30 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.  
méréstartomány 100 mm

022040 100

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal  
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

---

## Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm

421100 75