

**Garant****Csigafúró keményfémbetétes, bevonat nélkül, Ø DC h8: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121150 15
GTIN	4045197471567
Árucikk kategória	11E

**Leírás****Kivitel:**

Keményfém lapkával ellátva. Csúcsok közötti köszörüléssel. Szár menesztőlapokkal szorítóhüvelyekben történő használatra.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Műszaki leírás**

Forgácshorony hossza $L_c$	71 mm
Előtolás f acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø $D_c$	15 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN 8037
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	48,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HM K20
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs

Termék fajtája

Csigafúró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu > 10% Si	alkalmas	140 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	140 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		