

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer IP65, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1

IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 25 mm	022000 25
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
---	------------