


HOLEX**Csigafúró HSS-E 114405 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115315 1-10
GTIN	4045197542625
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Profilköszörűlt: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés.

Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Csúcskialakítással, 2 mm mérettől Form C.

Műszaki leírás

Fúrótartomány	1 - 10 mm
Fúrók száma	19
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszáanyag	HSS E
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	135 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
Uni	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5

Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Csigafúró HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4