

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel és racsnis dobbal,
Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421527 0-25
GTIN	4946368672861
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbevetéses mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

Racsnidobbal.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25

Tartozék

Adó Típus S16E	498966 S16E
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975