

**Mitutoyo****Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel és racsnis dobbal,  
Méréstartomány: 25-50mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Árucikk kategória	44A

## Leírás

**Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

Racsnidobbal.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

## Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Hibahatár	2 µm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

## Tartozék

Adó Típus S16E	498966 S16E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1