

**T-horonycsavar (12.9.) egyenként, Típus: 2824250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375310 2824250
GTIN	4020772086404
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

**Nagy szilárdságú kivitel**, szilárdsági osztály = 12.9.

**Szabvány:**

**DIN 787**

**Tartalom:**

**Külön**, anya és alátét nélkül.

**Opcionális tartozék:**

Alátétek, lásd 375340 sz. és magas anyák, lásd 375385 sz.

**Figyelem:**

- **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

**Műszaki leírás**

Magasság k	18 mm
Menethossz b	150 mm
Kő szélessége e	44 mm
Keskeny kő szélessége a	27,7 mm
T-horony névleges méret	28 mm
Menet G	M24
Hossz L	250 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar