

Mitutoyo

Digitális kengyeles mikrométer készlet IP65 adatkimenettel, Méréstartomány: 0-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421555 0-50
GTIN	4946368673226
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer 421525 sz.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív beállító etalon és tárolódoboz.

Műszaki leírás

Beállító etalonok száma	1
Mikrométerek száma	2
Méréstartomány	0 - 50 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész

Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S2
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-50 mm	020430 0-50
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-50 mm	020440 0-50

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975