


**Garant****ZeroClamp alaplap, Típus: 10008****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360012 10008
GTIN	4045197377012
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Minden furat **63, 100, 125 mm** T-horony távolsághoz.

Központfurat  $\varnothing 25$  H7 a központosító készlet befogásához. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Felhasználás:**

Vertikális / horizontális gépekhez

**Alapanyag:**

Nagy szilárdságú alumínium **alaplap**, felületkezelt. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

**Opcionális tartozék:**

Befogócsap, 360025 sz. Csatlakozó blokk 360017 sz. 12808 / 12805 méret.

**Figyelem:**

Alaplap  $\varnothing 138$  mm befogótárcsával, önzáró befogótárcsákkal is szállítható külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Magasság H	44 mm
Szélesség B	366 mm
Befogótárcsa Ø	120 mm
Típus	10008
Hossz A	366 mm
Befogótárcsák száma	4
Alapméret S	200 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Alaplap

## Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
ZeroClamp takarólemez alaplaphoz Típus 11355	360013 11355
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12805	360017 12805
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12808	360017 12808
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10

