


**Garant****ZeroClamp alaplap, Típus: 10024****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360012 10024
GTIN	4045197377029
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Minden furat **63, 100, 125 mm** T-horony távolsághoz.

Központfurat  $\varnothing 25$  H7 a központosító készlet befogásához. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Felhasználás:**

Vertikális / horizontális gépekhez

**Alapanyag:**

Nagy szilárdságú alumínium **alaplapp**, felületkezelte. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

**Opcionális tartozék:**

Befogócsap, 360025 sz. Csatlakozó blokk 360017 sz. 12808 / 12805 méret.

**Figyelem:**

Alaplapp  $\varnothing 138$  mm befogótárcsával, önzáró befogótárcsákkal is szállítható külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Alapméret S	200 mm
Befogótárcsák száma	6
Hossz A	366 mm
Típus	10024
Befogótárcsa Ø	120 mm
Magasság H	44 mm
Szélesség B	566 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Alaplap

## Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12808	360017 12808
ZeroClamp takarólemez alaplaphoz Típus 11354	360013 11354
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12805	360017 12805
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90