

Garant**ZeroClamp alapelem (géptípushoz / asztalhoz), Típus: 10089****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360014 10089
GTIN	4045197377067
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Központfurat $\varnothing 25$ H7 a központosító készlet befogásához. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú alumínium **alaplappal**, felületkezelte. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz., csatlakozó blokkok 360017 sz. 12808 és 12805 méret.

Figyelem:

A kép a gép típusától függően eltérő lehet.

Műszaki leírás

Befogótárcsák száma	6
Szélesség B	500 mm

Befogótárcsa Ø	120 mm
Típus	10089
Alkalmas géptípushoz	DMG DMU 50
Ø A	630 mm
Alapméret S	200 mm
Magasság H	44 mm
Keresztirányú raszterméret	nem
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Alaplap

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12805	360017 12805
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12808	360017 12808
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp takarólemez alaplaphoz Típus 11648	360021 11648
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138