

Garant**Csigafúró készlet HSS 114200 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115160 1-10
GTIN	4045197024602
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.
Precíz csúcsköszörülés.
Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.
Fényesre köszörült felület.
Form A csúcskialakítással 2,0 mm mérettől.

Műszaki leírás

Fúrótartomány	1 - 10 mm
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrók száma	19
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül

Adatlap

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	W
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
Spirálszög	35-40 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Csigafúró HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Csigafúró HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10

Csigafúró HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Csigafúró HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Csigafúró HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Csigafúró HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10	115470 1-10