


Garant**ZeroClamp alaplap, Típus: 11058****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360012 11058
GTIN	4045197377036
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Minden furat **63, 100, 125 mm** T-horony távolsághoz.

Központfurat Ø 25 H7 a központosító készlet befogásához. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Vertikális / horizontális gépekhez

Alapanyag:

Nagy szilárdságú alumínium **alaplap**, felületkezelte. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

Opcionális tartozék:

Befogócsap, 360025 sz. Csatlakozó blokk 360017 sz. 12808 / 12805 méret.

Figyelem:

Alaplap Ø 138 mm befogótárcsával, önzáró befogótárcsákkal is szállítható külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Alapméret S	200 mm
Típus	11058

Szélesség B	766 mm
Hossz A	366 mm
Befogótárcsa Ø	120 mm
Befogótárcsák száma	8
Magasság H	44 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Alaplap

Tartozék

ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12808	360017 12808
ZeroClamp csatlakozó blokk Típus 12805	360017 12805
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp takarólemez alaplaphoz Típus 11396	360013 11396
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12/138	360025 18M12/138